

Yale

Hydraulisk stempelløfter JH, Bæreevne: 2t



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086045 2
GTIN	4025092162722
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Robust konstruktion med stor fodplade af hensyn til høj stabilitet, med trykbegrænsnings-måler. Letgående pumpearms med pasning til ventilstyringen. Stempelplade er rillet og kan desuden skrues ud ved hjælp af gevind.

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne	2 t
Løftehøjde	115 mm
Meget lav højde	181 mm
Produkttype	Vognløfter / maskinløfter