



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 125/7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TD..1505..
Ramplinglængde L for α_{maks}	1501,11 mm
Ø D ₃	120,6 mm
Samlet længde L _{i alt}	63 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	249 mm
Antal skær Z	7

Cirkulær borefræsning a_p	3,3 mm
Serie	HELI3MILL
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Holdeboring- \varnothing	40 mm
Rampingvinkel α_{\max}	0,5 grader
Skær- $\varnothing D_c$	125 mm
Producentbetegnelse	HM390 FTD D125-7-40-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------