

**DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222500 50/5
GTIN	7291075311365
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Skær-Ø D_c	50 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	59,4 mm
Serie	DOVEIQMILL
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	4,6 mm
Holdeboring-Ø	22 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Antal skær Z	5
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D050-05-22-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 4	229695 4
-----------------------------------	----------