

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7530, Ø D: 18,3 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231640 18,3
GTIN	4045197659712
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basidelement Ø D: 18 mm

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,28 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,28 mm/o
Til basidelement Ø D	18 mm
Ø D	18,3 mm
Antal skift/skær	1

Type	HB7530
Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

Tilbehør

Torx Plus® skrue Drev 8IP1	231999 8IP1
----------------------------	-------------