



## HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 50/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

#### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	3,9 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	95 mm
passende vendeskersplatter	TD..1505..
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	468,99 mm
Antal skær Z	4

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	99 mm
Serie	HELI3MILL
Holdeboring- $\varnothing$	22 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,6 grader
$\varnothing D_3$	45,6 mm
Skær- $\varnothing D_c$	50 mm
Producentbetegnelse	HM390 FTD D050-4-22-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	229696 1
------------------------------------	----------