



## LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 16/2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

#### Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	4,3 grader
Serie	LOGIQ4FEED
Skaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	17 grader
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	11,97 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	31 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	120 mm
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Skær-Ø $D_c$	16 mm

Cirkulær borefræsning $a_p$	0,8 mm
Udhængslængde $L_1$	30 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Antal skær Z	2
Producentbetegnelse	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------