



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 50/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	3,9 mm
passende vendeskersplatter	TD..1505..
Ø D_3	45,6 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,6 grader
Antal skær Z	5

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	99 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	468,99 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	95 mm
Serie	HELI3MILL
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Holdeboring- \varnothing	22 mm
Producentbetegnelse	HM390 FTD D050-5-22-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	229696 1
------------------------------------	----------