



LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 25/4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	42,6 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde $L_{i alt}$	150 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	49 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Cirkulær borefræsning a_p	0,8 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Udhængslængde L_1	60 mm

Indstillingsvinkel κ	17 grader
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Indvendig køling	ja
Rampingvinkel α_{maks}	1,8 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	28,64 mm
Producentbetegnelse	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------