

**DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 160/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	11
Serie	DOVEIQMILL
Holdeboring-Ø	40 mm
Maks. udv. Ø D _{maks}	169,4 mm
passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Skær-Ø D _c	160 mm

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4,6 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	63 mm
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 4	229695 4
-----------------------------------	----------