

**DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 80/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
Maks. udv. Ø D_{maks}	89,4 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	4,6 mm
Antal skær Z	8

Skær-Ø D _c	80 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 4	229695 4
----------------------------------	----------