



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 125/9mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 226490 125/9 |
| GTIN | 7291075313130 |
| Artikelklasse | 19D |

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------|
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 63 mm |
| Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$ | 0,5 grader |
| Antal skær Z | 9 |
| Serie | HELI3MILL |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ maks}}$ | 249 mm |
| Cirkulær borefræsning a_p | 3,3 mm |

| | |
|--|------------------------|
| passende vendeskærsplatter | TD..1505.. |
| Ø D ₃ | 120,6 mm |
| Cirkulær borefræsning Ø D _{min} | 245 mm |
| Skær-Ø D _c | 125 mm |
| Rampinglængde L for α _{maks} | 1501,11 mm |
| Holdeboring-Ø | 40 mm |
| Producentbetegnelse | HM390 FTD D125-9-40-15 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Fræseanvendelse | Plunging |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2 | 229696 2 |
|------------------------------------|----------|