



LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 32/5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	24,6 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	56,6 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,2 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	42,97 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Udhængslængde L_1	120 mm
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Serie	LOGIQ4FEED
Cirkulær borefræsning a_p	0,8 mm

Antal skær Z	5
Indstillingsvinkel κ	17 grader
Skær- \emptyset D_c	32 mm
Indvendig køling	ja
Samlet længde $L_{i alt}$	205 mm
Producentbetegnelse	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------