



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 40/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{maks}	2 grader
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Ø D_3	35,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	75 mm
Cirkulær borefræsning a_p	4 mm
Antal skær Z	4

Holdeboring-Ø	16 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	375,13 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Serie	HELI3MILL
passende vendeskærsplatter	TD..1505..
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	79 mm
Producentbetegnelse	HM390 FTD D040-4-16-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	229696 1
------------------------------------	----------