



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 63/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 63/6
GTIN	7291075313321
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	125 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	625,39 mm
Serie	HELI3MILL
passende vendeskersplatter	TD..1505..
Holdeboring- \varnothing	22 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	121 mm

Skær-Ø D_c	63 mm
Antal skær Z	6
Rampingvinkel α_{maks}	1,2 grader
Samlet længde $L_{i alt}$	45 mm
Ø D_3	58,6 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,8 mm
Producentbetegnelse	HM390 FTD D063-6-22-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------