

**DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 63/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222500 63/7
GTIN	7291075311389
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Maks. udv. Ø D_{maks}	72,4 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	4,6 mm
Antal skær Z	7
Serie	DOVEIQMILL
Skær-Ø D_c	63 mm

Holdeboring-Ø	22 mm
passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D063-07-22-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 4	229695 4
----------------------------------	----------