



## LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø DC/antal skær Z: 20/3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

#### Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	19,08 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	2,7 grader
Ø $D_3$	12,6 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,8 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Indvendig køling	ja
Serie	LOGIQ4FEED
Udhængslængde $L_1$	60 mm
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	39 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	120 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	17 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Producentbetegnelse	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------