



LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 20/3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærspatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	32,6 mm
Indstillingsvinkel κ	17 grader
Indvendig køling	ja
Skær-Ø D_c	20 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
passende vendeskærplatter	XNMU040310..
Cirkulær borefræsning a_p	0,8 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	39 mm

Serie	LOGIQ4FEED
Rampingvinkel α_{maks}	2,7 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	140 mm
Producentbetegnelse	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------