



## HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 63/5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 63/5
GTIN	7291075313314
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

#### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	121 mm
Serie	HELI3MILL
Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
passende vendeskersplatter	TD..1505..
Ø D <sub>3</sub>	58,6 mm
Antal skær Z	5

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,2 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	625,39 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	3,8 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	125 mm
Holdeboring- $\varnothing$	22 mm
Samlet længde $L_{i, \text{alt}}$	45 mm
Producentbetegnelse	HM390 FTD D063-5-22-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------