



## NEODO-plan-/hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 32/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplattuunderlag i den svalehaleformede platteholder.

#### Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Serie	NEODO
Udhængslængde $L_1$	45 mm
passende vendeskærplatter	SZ.U0804..
Samlet længde $L_{i alt}$	130 mm
Antal skær Z	4
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	5 mm
Producentbetegnelse	S890 ESZ D32-4-C32-R08
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------