

**NEODO-plan-/hjørnefræser, Weldon-skaft, Ø DC/antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplattuunderlag i den svalehaleformede platteholder.

Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Serie	NEODO
Skær-Ø D _c	32 mm
passende vendeskærsplatter	SZ.U0804..
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	5 mm
Samlet længde L _{i alt}	110 mm
Udhængslængde L ₁	45 mm
Producentbetegnelse	S890 ESZ D32-4-W32-R08
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------