



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 63/5Smm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226490 63/5S
GTIN	7291075313055
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning a_p	3,8 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	121 mm
Serie	HELI3MILL
Rampingvinkel α_{\max}	1,2 grader
passende vendeskærsplatter	TD..1505..
Antal skær Z	5

Ramplinglængde L for α_{maks}	625,39 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Skær- $\varnothing D_c$	63 mm
Holdeboring- \varnothing	27 mm
Samlet længde $L_{i, \text{alt}}$	45 mm
Producentbetegnelse	HM390 FTD D063-5-27-15
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2	229696 2
------------------------------------	----------