



## LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, Ø DC/antal skær Z: 20/3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

#### Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	25 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	39 mm
Holdegevind M	M10
Antal skær Z	3
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,8 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	19,08 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	2,7 grader

Skær-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Indvendig køling	ja
Ø D <sub>3</sub>	12,6 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Producentbetegnelse	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------