

**NEODO-plan-/hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærspalte. Yderst stabilt vendepladeunderlag i den svalehaleformede platteholder.

Reservedel:

Vendeskærspalteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	35 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	5 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Antal skær Z	3
Serie	NEODO
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
passende vendeskærspalter	SZ.U0804..
Producentbetegnelse	S890 ESZ D25-3-C25-R08
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------