



HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 63/6Smm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 226490 63/6S |
| GTIN | 7291075313291 |
| Artikelklasse | 19D |

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------|
| Cirkulær borefræsning a_p | 3,8 mm |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$ | 121 mm |
| Ramplinglængde L for α_{\max} | 625,39 mm |
| Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$ | 125 mm |
| $\varnothing D_3$ | 58,6 mm |
| Antal skær Z | 6 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Skær-Ø D_c | 63 mm |
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 45 mm |
| Rampingvinkel α_{maks} | 1,2 grader |
| Serie | HELI3MILL |
| Holdeboring-Ø | 27 mm |
| passende vendeskærsplatter | TD..1505.. |
| Producentbetegnelse | HM390 FTD D063-6-27-15 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Fræseanvendelse | Ramping |
| Fræseanvendelse | Plunging |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Indvendig køling | ja |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 2 | 229696 2 |
|------------------------------------|----------|