



LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Weldon-skaft, Ø DC/antal skær Z: 25/4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	17,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	42,6 mm
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Udhængslængde L ₁	80 mm
Rampingvinkel α _{maks}	1,8 grader
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning a _p	0,8 mm
Skaft-Ø D _s h6	25 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Ramplinglængde L for α _{maks}	28,64 mm

Indstillingsvinkel κ	17 grader
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
Skær- \emptyset D_c	25 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning $\emptyset D_{\text{maks}}$	49 mm
Producentbetegnelse	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------