

**LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, Ø DC/antal skær Z: 25/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Artikelklasse	19D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplade har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

**Reservedel:**

Vendeskærspalteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	30 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ min}}$	42,6 mm
Holdegevind M	M12
Antal skær Z	4
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	1,8 grader
Serie	LOGIQ4FEED
Skær- $\varnothing D_c$	25 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ maks}}$	49 mm

Cirkulær borefræsning $a_p$	0,8 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	28,64 mm
Indvendig køling	ja
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Producentbetegnelse	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Skafudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Plunging
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------