



## LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, Ø DC/antal skær Z: 35/5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

#### Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	62,6 mm
Rampinglængde L for $\alpha_{\max}$	46,87 mm
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Antal skær Z	5
Rampingvinkel $\alpha_{\max}$	1,1 grader
Cirkulær borefræsning $a_p$	0,8 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	35 mm
Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	69 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Holdegevind M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Producentbetegnelse	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------