

**NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 100/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225760 100/14
GTIN	7291075440157
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forslætning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplatteunderlag i den svalehaleformede platteholder.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	14
Serie	NEODO
Holdeboring-Ø	32 mm
passende vendeskærsplatter	SZ.U0804..
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	5 mm
Skær-Ø D_c	100 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm

Producentbetegnelse	S890 FSZ D100-14-32-R08
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------