

**NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Artikelklasse	19D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplattuunderlag i den svalehaleformede platteholder.

**Reservedel:**

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	32 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Antal skær Z	4
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	5 mm
passende vendeskærsplatter	SZ.U0804..
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	32 mm
Serie	NEODO

Producentbetegnelse	S890 FSZ D032-04-16-R08
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------