



HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Kravelængde L_1	26,5 mm
Antal vendeskærplatter	10
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	26 mm
Serie	HELISLOT
Skær-Ø D_c	100 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	40 mm

effektivt skærantal Z_{eff}	10
Holdeboring-Ø	27 mm
Slidsbredde a_p	14 mm
Producentbetegnelse	FDN D100-14-27-XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------