

**LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, Ø DC/antal skær Z: 42/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplade har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Skær-Ø D_c	42 mm
Cirkulær borefræsning a_p	0,8 mm
Holdegevind M	M16
Serie	LOGIQ4FEED
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	83 mm
Ø D_3	34,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	76,6 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	64,45 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,8 grader
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	6
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Producentbetegnelse	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------