

**NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 40/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225760 40/5
GTIN	7291075440072
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplattuunderlag i den svalehaleformede platteholder.

Reservedel:

Vendeskærplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	5 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Serie	NEODO
passende vendeskærsplatter	SZ.U0804..
Skær-Ø D_c	40 mm
Antal skær Z	5

Producentbetegnelse	S890 FSZ D040-05-16-R08
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------