



## NEODO-plan-/hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 80/8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	225760 80/8
GTIN	7291075440126
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Højeffektivt fræsesystem til planering og fræsning af 90°-skuldre. Til skrubbearbejdning og forsletning af især stål- og støbegodsmaterialer. Rentabel takket være 8 skær pr. vendeskærsplatte. Yderst stabilt vendeplattuunderlag i den svalehaleformede platteholder.

#### Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SZ.U0804..
Holdeboring-Ø	27 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	5 mm
Serie	NEODO
Skær-Ø $D_c$	80 mm
Antal skær Z	8
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	50 mm

Producentbetegnelse	S890 FSZ D080-08-27-R08
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 3	229696 3
------------------------------------	----------