



DOVEIQMILL planfræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 100/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt stabilt planfræsesystem. Vendeskærsplatterne fastgøres ved hjælp af skrueklemning og med yderligere fastgørelse i en svalehalelignende platteholder. Platternes positive aksiale monteringsposition medfører et meget blødt snit og sikrer dermed de bedste overfladekvaliteter. Maksimal **produktivitet** takket være 8-skærs-vendeskærsplatter.

Reservedel:

Vendeskærspatteskruesæt nr. **229695 4** (IP15, 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Serie	DOVEIQMILL
Maks. udv. Ø D_{maks}	109,4 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
Skær-Ø D_c	100 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	4,6 mm
Holdeboring-Ø	32 mm

passende vendeskærsplatter	SYHU0704..
Antal skær Z	10
Producentbetegnelse	IQ845 FSY D100-10-32-R07
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	50 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planfræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 4	229695 4
----------------------------------	----------