

**SZMU 080408PNRMM, IC5600, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225800 ST900
GTIN	7291075460438
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærplade med 8 spiralformede skærekanten. Speciel skængeometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Serie	NEODO
Type	ST900
Plattestyrke E	4,76 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	PNR-MM

Producentbetegnelse	S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080408PNRMM
Type	IC5600
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		