



HELI3MILL-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 32/4Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeskersplatteskruesæt nr. **229695 1** (TX10, 3,2 Nm).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskersplatter	TP..1003..
Serie	HELI3MILL
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Rampingvinkel α_{\max}	2,1 grader
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	200 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,3 mm
Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	220,9 mm
Antal skær Z	4

Udhængslængde L_1	40 mm
Ø D_3	28 mm
Producentbetegnelse	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 1	229695 1
----------------------------------	----------