




HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	10
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Antal vendeskærplatter	10
Serie	HELISLOT
Skær-Ø D_c	80 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{\text{e maks}}$	22,5 mm

Kravelængde L ₁	27 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Slidsbredde a _p	10 mm
Producentbetegnelse	FDN D080-10-22-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------