

**HELI3MILL-hjørnefræser, Weldon-skaft, Ø DC/antal skær Z: 32/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeskersplatteskruesæt nr. **229695 1** (TX10, 3,2 Nm).

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	220,9 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	2,1 grader
Ø D_3	28 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	110 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	63 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
passende vendeskersplatter	TP..1003..
Skær-Ø D_c	32 mm

Serie	HELI3MILL
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Producentbetegnelse	HM390 ETP D32-4-W32-10
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 1	229695 1
----------------------------------	----------