



HELI3MILL-hjørnefræser, med gevind, Ø DC/antal skær Z: 25/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 1** (TX10, 3,2 Nm).

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	49 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	35 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	159,9 mm
$\varnothing D_3$	21 mm
passende vendeskærsplatter	TP..1003..
Skær- $\varnothing D_c$	25 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,4 mm
Serie	HELI3MILL
Rampingvinkel α_{maks}	2,9 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Antal skær Z	3
Holdegevind M	M12
Producentbetegnelse	HM390 ETP D25-3-M12
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunging
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 1	229695 1
----------------------------------	----------