



HELI3MILL-hjørnefræser, med gevind, Ø DC/antal skær Z: 32/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskærsplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. **229695 1** (TX10, 3,2 Nm).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	35 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	220,9 mm
passende vendeskærsplatter	TP..1003..
Rampingvinkel α_{maks}	2,1 grader
Holdegevind M	M16
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning a_p	3,3 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm

Serie	HELI3MILL
Skær-Ø D_c	32 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	60,4 mm
Producentbetegnelse	HM390 ETP D32-4-M16
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunging
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 1	229695 1
----------------------------------	----------