



## HELI3MILL-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 50/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

#### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	99 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	130 mm
Skær-Ø $D_c$	50 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	1,6 grader
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	468,99 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	95 mm
Ø $D_3$	45,6 mm

Cirkulær borefræsning $a_p$	3,9 mm
Serie	HELI3MILL
passende vendeskærsplatter	TD..1505..
Producentbetegnelse	HM390 ETD D050-4-C32-15
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	229696 1
------------------------------------	----------