

**LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 32/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærspatteskruesæt nr. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	63 mm
Skær-Ø D_c	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	42,97 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	56,6 mm
Fz Helix	0,8

Rampingvinkel α_{maks}	1,2 grader
passende vendeskærsplatter	XNMU040310..
Cirkulær borefræsning a_p	0,8 mm
Antal skær Z	5
Serie	LOGIQ4FEED
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	40 mm
Indstillingsvinkel κ	17 grader
Indvendig køling	ja
Producentbetegnelse	FFX4 FD032-5-16-04
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræsere

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 2	229695 2
----------------------------------	----------