



## HELI3MILL-hjørnefræser, med boring, Ø DC/antal skær Z: 50/6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226486 50/6
GTIN	7291075314090
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

#### Reservedel:

Vendeskersplatteskruesæt nr. **229695 1** (TX10, 3,2 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Rampinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	386,69 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	1,2 grader
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
passende vendeskersplatter	TP..1003..
Ø $D_3$	46 mm
Antal skær Z	6

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	96,4 mm
Skær- $\varnothing D_c$	50 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	99 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	3,1 mm
Holdeboring- $\varnothing$	22 mm
Serie	HELI3MILL
Producentbetegnelse	HM390 FTP D050-6-22-10
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunging
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 1	229695 1
----------------------------------	----------