

**TPCT 1003PDR, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	3
Serie	HELI3MILL
Tilspænding f_z	0,1 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPCT 1003PDR
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TPCT 1003PDR IC830

Type	IC830
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		