

**XNMU 040310HP, IC840, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 4 skærekanten. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\text{ maks.}} = 0,8$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	LOGIQ4FEED
Tilspænding f_z	0,8 mm
Programmeringsradius ved $a_{p\text{ maks.}}$	1,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	XNMU 040310HP
Type	INOX
Hjørneradius	1 mm
Geometri	HP

Producentbetegnelse	FFX4 XNMU 040310HP IC840
Type	IC840
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
Inconel	betinget egnet	25 m/min	S
våd, maksimal	egnet		