

**SZMU 080412PNRMM, IC808, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	225801 ST900
GTIN	7291075440034
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 8 spiralformede skærekanter. Special skæргеometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p,max} = 5,0$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
Type	ST900
Plattestyrke E	4,76 mm
Serie	NEODO
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Geometri	PNR-MM

Producentbetegnelse	S890 SZMU 080412PNRMM IC808
ISO-kode, vendeskærsplatte	SZMU 080412PNRMM
Type	IC808
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		