

**TPKT 1003PDR, IC808, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$	0,15 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Type	IC808
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		