

**XNMU 040310HP, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 4 skærekanter. Med sideskær.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 0,8 \text{ mm}$ .

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	XNMU 040310HP
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,8 mm
Type	INOX
Hjørneradius	1 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Geometri	HP

Producentbetegnelse	FFX4 XNMU 040310HP IC830
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	S
Inconel	betinget egnet	25 m/min	S
våd, maksimal	egnet		