

**XNMU 043010HP, IC716, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221204 S
GTIN	7291075452334
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p,max} = 0,8$ mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 043010HP
Serie	LOGIQ4FEED
Tilspænding f_z	0,4 mm
Programmeringsradius ved $a_{p,max}$.	1,8 mm
Type	S
Hjørneradius	1 mm
Geometri	HP

Producentbetegnelse	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Type	IC716
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	egnet		