

**TPKR 100304PDR-HM, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKR 100304PDR-HM
Serie	HELI3MILL
Antal skift/skær	3
Tilspænding $f_z$	0,1 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Geometri	PDR-HM
Producentbetegnelse	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830

Type	IC830
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		